



Nr. 11



Nr. 12



Nr. 13



Nr. 14



Nr. 15



Nr. 1152

Nr. 11 - 1152 Hanfseilblöcke (Taukloben)

mit drehbarem Lasthaken DIN 688 oder DIN 15401 mit Hakensicherung und Seilöse. Eingebaut sind die Hanfseilrollen Nr. 16 h aus Grauguss, auf Wunsch sind die Taukloben auch mit Drahtseilrollen Nr. 16 d oder mit Walzenlager lieferbar. Alle Maße in mm.

| Rollenaußen-Ø | | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 175 | 200 | 230 |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rillengrund-Ø | | 50 | 65 | 78 | 84 | 102 | 110 | 128 | 149 | 172 | 194 |
| für Hanfseil-Ø bis (mit Rolle 16 h) | | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 |
| für Drahtseil-Ø bis (mit Rolle 16 d) | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 |
| Gehäusebreite | | 78 | 85 | 112 | 112 | 130 | 150 | 165 | 197 | 220 | 255 |
| Nr. 11 mit 1 Rolle | zul. Last am Haken kg | 75 | 100 | 150 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| | Hakenmaulweite | 12 | 12 | 20 | 19 | 24 | 24 | 32 | 33 | 37 | 40 |
| | Achslänge | 35 | 41 | 47 | 50 | 58 | 63 | 72 | 80 | 90 | 105 |
| | Baulänge mit Haken | 220 | 250 | 295 | 320 | 380 | 405 | 465 | 510 | 585 | 670 |
| | Gewicht in kg ca. | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 8,50 | 12,50 | 19,00 |
| Nr. 12 mit 2 Rollen | zul. Last am Haken kg | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| | Hakenmaulweite | 12 | 20 | 19 | 24 | 24 | 32 | 33 | 37 | 40 | 46 |
| | Achslänge | 56 | 62 | 71 | 75 | 90 | 100 | 112 | 130 | 150 | 175 |
| | Baulänge mit Haken | 250 | 280 | 345 | 385 | 450 | 490 | 540 | 590 | 690 | 800 |
| | Gewicht in kg ca. | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,50 | 14,50 | 21,50 | 29,50 |
| Nr. 13 mit 3 Rollen | zul. Last am Haken kg | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| | Hakenmaulweite | 20 | 19 | 24 | 32 | 32 | 33 | 37 | 40 | 46 | 48 |
| | Achslänge | 78 | 84 | 94 | 106 | 130 | 139 | 153 | 185 | 209 | 246 |
| | Baulänge mit Haken | 255 | 300 | 385 | 415 | 465 | 510 | 540 | 645 | 730 | 735 |
| | Gewicht in kg ca. | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 7,00 | 9,50 | 13,50 | 20,00 | 30,50 | 42,00 |
| Nr. 14 mit 4 Rollen | zul. Last am Haken kg | – | – | – | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7500 |
| | Hakenmaulweite | – | – | – | 32 | 33 | 37 | 40 | 46 | 48 | 48 |
| | Achslänge | – | – | – | 138 | 159 | 174 | 195 | 235 | 276 | 315 |
| | Baulänge mit Haken | – | – | – | 425 | 480 | 505 | 560 | 575 | 740 | 855 |
| | Gewicht in kg ca. | – | – | – | 5,50 | 9,00 | 12,50 | 18,00 | 27,00 | 37,50 | 56,00 |
| Nr. 15 mit 1 Rolle klappbar | zul. Last am Haken kg | – | 100 | 150 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| | Hakenmaulweite | – | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 32 | 33 | 37 | 40 |
| | Achslänge | – | 41 | 47 | 50 | 58 | 63 | 72 | 80 | 90 | 105 |
| | Baulänge mit Haken | – | 250 | 295 | 315 | 390 | 405 | 455 | 495 | 580 | 685 |
| | Gewicht in kg ca. | – | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 8,50 | 13,00 | 19,50 |
| Nr. 1152 mit 2 Rollen klappbar | zul. Last am Haken kg | – | – | – | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| | Hakenmaulweite | – | – | – | 24 | 32 | 32 | 33 | 37 | 40 | 46 |
| | Achslänge | – | – | – | 75 | 90 | 100 | 112 | 130 | 150 | 175 |
| | Baulänge mit Haken | – | – | – | 380 | 430 | 430 | 545 | 560 | 600 | 760 |
| | Gewicht in kg ca. | – | – | – | 3,50 | 4,80 | 7,50 | 10,50 | 15,00 | 22,50 | 29,50 |