

FPMA-LIFT100

NEOMOUNTS HÖHENVERSTELLBARER

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	8 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhenverstellung	0-17,7 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Silber
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371444389

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.




Neomounts FPMA-LIFT100 ist ein Adapter für die Höhenverstellung von Monitoren mit VESA75 oder VESA100 Halterungen - Silber

Der Neomounts Adapter, Modell FPMA-LIFT100, erlaubt es, die Höhe eines Flachbildschirms einzustellen. Dieser Adapter passt für alle Halterungen mit VESA75 oder VESA100. Ideal, um mit Wandhalterungen, Tischhalter und Deckenhalterungen zu kombinieren. Kombinationen mit der Tastatur Ablage sind ebenfalls möglich. Die Höhe ist in von 0 bis 17,7 cm verstellbar. Dieses bietet einen maximaler Höhenbereich für die beste Sichtposition. Der FPMA-LIFT100 eignet sich für Bildschirme bis 27" (68 cm). Die Tragkraft beträgt 8 kg pro Bildschirm. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm. Haben Sie ein anderes (größeres) Lochmuster, können Sie dafür eine unserer VESA Adapter Platten benutzen.

FPMA-LIFT100

NEOMOUNTS HÖHENVERSTELLBARER



Neomounts