

Adatlap

Termékmegnevezés	FXKVM fekete
Rövid leírás	Csatlakozó karmantyú
Tulajdonságok	FXKVR és FXKVS csövek homokmentes toldásához
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Besorolás	N 450, IP 40



Normák: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635



Hőmérséklet tartomány

-30 / +70 °C

UV-sugárzás tűrése*

L2

Cikkszám	Belső átmérő	Külső átmérő	Kiscsomag	Nagycsomag
055 202	40 mm		-	-
025 755	50 mm	57,9 mm	100 db	-
025 756	63 mm	73 mm	60 db	-
025 757	75 mm	84,2 mm	37 db	-
025 758	90 mm	100,5 mm	22 db	-
032 331	125 mm	142,2 mm	25 db	900 db
041 351	175 mm	193 mm	-	-
040 801	200 mm	221 mm	10 db	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Gumi tömítéssel	hamis
Felület	kezeletlen
Polírozott felület	hamis
Anyag	PE

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténi.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.