

## 204b - Admi®Petrol B



Hochwertiger Gummischlauch ohne Einlage mit aufvulkanisierter Gewebeumlage nach DIN 73379 B, elektrisch leitfähig, geeignet für Vergaser-Kraftstoffzuführung, für Benzin und Dieselmotoren. Auch für E10 Kraftstoff, nicht für Bio-Diesel.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: Textilumflechtung, schwarz

Temperaturbereich: -30 °C bis +120 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
204b- 32-20	3,2 x 7,0	20	10 / 30	0,045	MT	4006918382326
204b- 35-20	3,5 x 7,5	20	10 / 30	0,051	MT	4006918382357
204b- 40-20	4,0 x 9,0	20	10 / 30	0,075	MT	4006918382401
204b- 50-20	5,0 x 10,0	20	10 / 30	0,087	MT	4006918382500
204b- 55-20	5,5 x 10,5	20	10 / 30	0,092	MT	4006918382555
204b- 60-20	6,0 x 11,0	20	10 / 30	0,098	MT	4006918382609
204b- 70-20	7,0 x 12,0	20	10 / 30	0,110	MT	4006918382708
204b- 75-20	7,5 x 12,5	20	10 / 30	0,115	MT	4006918382753
204b- 80-20	8,0 x 13,0	20	10 / 30	0,121	MT	4006918382807
204b- 90-20	9,0 x 14,0	20	10 / 30	0,133	MT	4006918382906
204b-115-20	11,5 x 16,5	20	10 / 30	0,162	MT	4006918382159