

Artikelnummer: 125247

Kurzbeschreibung: Materiaalstandaard, met wielen, handmatig in hoogte verstelbaar, staal, L 605 x B 405 x H 524-774 mm



Langbeschreibung: Materiaalstandaard, met wielen, handmatig in hoogte verstelbaar, staal, L 605 x B 405 x H 524-774 mm: Vervoert u vaak draadmanden, plaatstalen dozen of plastic dozen van A naar B op uw werkplek Doe dit met behulp van dit materiaal en bespaar tijd en moeite. Deze statief van staal is gepoedercoat in briljantblauw (RAL 5007). En het is ideaal om ladingen gemakkelijker te verplaatsen op de werkplek. Het massief stalen platform met aan alle zijden een 20 mm hoge rand heeft een oppervlakte van 405 x 605 mm. Hij draagt tot 150 kg. De werkhoogte kan eenvoudig handmatig worden ingesteld tussen 524 en 774 mm. Vier zwenkwielen maken de in hoogte verstelbare materiaalstandaard verrijdbaar, het feit dat twee wielen zijn uitgerust met remmen maakt het mogelijk de standaard veilig te vergrendelen. De banden met thermoplastische wielen (TPE) zorgen voor een rustige loop op een vlakke ondergrond en verminderen de benodigde kracht, zelfs bij hogere belastingen. Laadruimte: Plaatstalen platform met 20 mm hoge randDraagvermogen: 150 kgAfmetingen: L 605 x B 405 mmChassis:Profielstaal/buisconstructieIn hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm, handmatig in hoogte verstelbaar4 stuurwielen, waarvan er 2 als remmen werkenNaven met glijlagerMinder krachtinspanning dankzij TPE-bandenHoogte laadoppervlak: 524-774 mmMeer details:Voor logistieke uitdagingen zoals laden, materiaaltransport, etc.Optimale aanpassing van draadmanden, plastic of plaatstaal dozenPoedercoating in RAL 7015 (leisteengrijs)10 jaar garantieGemaakt in Duitsland

