

Especificaciones del producto

520300

Válvula angular con rosca de tubo R 1/2"

Con conexión de manguito 13 mm (1/2"), natural

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- permiten una dosificación ajustada
- con rosca de tubo $\varnothing d2= R 1/2''$
- resistente a la presión hasta 1,5 bar
- Resistente a la temperatura: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Velocidad de salida $> 3,0\text{ L/min}$
- sin ventilación y sin recubrimiento
- Manguito diámetro exterior $d4= 13\text{ mm}$ o $1/2''$ (zona de conexión)
- $l = 118\text{ mm}$



Pedido mínimo	5
Color	Natural
EAN	4007228701913
Ancho caja de cartón	297
Unidad de la orden	Pieza
Altura Pal	2,034
Fabricante	hünersdorff
Ancho Pal	0,8
Peso bruto UE kg	0,25
Peso UE	0,335
Unidad / Palé o caja	5400
Altura	0
Longitud caja de cartón	515
Longitud Pal	1,2
neto kg	0,05
Altura caja de cartón	314
Ancho	0
Cajas de cartón por ubicación	6
Volumen m3	0,048028
Peso bruto Pal kg	290
UE	5
Profundidad	118
Ubicaciones	6
Bolsa en caja de cartón	30
bruto kg	0,05
Total cajas de cartón	36
Unidad / Ubicación	900