



Descrizione

Imbuto in polietilene infrangibile (HD-PE), colore naturale

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Con occhiello di sospensione e alette di sfiato all'estremità dell'imbuto
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- $w = \varnothing$ della bocca dell'imbuto = 140 mm
- $e = \varnothing$ del bocchettone di immissione = 15 mm
- Capacità 500 ml

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	950600
GTIN	4007228701319
Tariffa doganale	39241000
Unità di imballaggio	12

Colore	naturale
Volume in L	0,50
Peso (kg)	0,05
P x L x A (mm)	140 x 140 x 167

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
P x L x A (mm)	255 x 325 x 242

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,85
pdf.information.eanPu	4007228330113

Pallet

Numero di scatole	90
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,20 x 0,80 x 1,60

Cartoni per strato	15
Peso lordo pallet (kg)	96,50