

**Artikelnummer:** 121638

**Kurzbeschreibung:** ESD-Schrankwagen, Stahl/Spanplatte, Graphitgrau/ Lichtgrau, 5 Etagen, 1045 x 685 mm, Dach und Doppelflügeltür, abschliessbar, EasySTOP, bis 500 kg

**Langbeschreibung:** Der für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke nutzbare Etagenwagen verfügt über eine Dekorspanplatte, welche als Ladefläche dient und ist zudem abschliessbar. Dank seiner Länge von 1045 mm ist er für den Einsatz im alltäglichen Betrieb geeignet. Die 685 mm breite Ladefläche ermöglicht es Ihnen, kleinere Gegenstände unkompliziert unterzubringen. Der Etagenwagen bietet eine komplette Umwandlung des Inhalts dank den 4 geschlossenen Wänden. Der Etagenwagen ist leicht zu reinigen und einfach zu verstauen dank den 4 270-°-öffnenden Doppelflügeltüren. Der Abstand zwischen den Gitterdrähten misst 50 x 50 mm. Bis zu 500 kg lassen sich mit dem Wagen bewegen – ideal also für etwas schwerere Güter. Verteilen Sie Ihre Transportgüter bequem auf 5 Etagenböden. Die 4 Einlegeböden ermöglichen zusätzliche Flexibilität. Um Mobilität und Handling zu erleichtern, ist der Etagenwagen mit zwei Lenkrollen mit EasySTOP sowie zwei Bockrollen auf Kunststoffelgen ausgestattet. Mit Faden- und Fusschutz ausgerüstet, werden Verletzungen erfolgreich vermieden. Mit thermoplastischem Gummi bereifte Rollen sorgen für einen minimalen Geräuschpegel. Die ESD-Leitfähigkeit schützt vor elektrostatischer Entladung und macht diesen Transportwagen zu einem flexiblen Begleiter in sensiblen Bereichen.

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694046290

