

Artikelnummer: 127600

Kurzbeschreibung: Spänebehälter SGU 100, grün (RAL 6011)

Langbeschreibung: Spänebehälter SGU 100: Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch \varnothing 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Inhalt in m³: 1,00 Tragfähigkeit in kg: 1500 Eigengewicht in kg: 211 Maße (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 780

EAN/GTIN: 4052462025233

