

RAPIDLIFT Transportroller



Traglast 6000 kg, Ladefläche Länge x Breite 260 x 200 mm, Ladehöhe 100 mm, Plattform mit Gummibelag, Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange, 6 Rollen



Artikelnummer: 141808



RAPIDLIFT Schwerlast-Transportroller

Traglast 6000 kg

Transportroller





- Traglast 6000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 260 x 200 mm
- Tragplatte Länge x Breite 260 x 200 mm
- Ladehöhe 100 mm
- Plattform mit Gummibelag
- Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 6 Rollen
- Rad Ø 85 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Nylon
Rollertyp	Transportroller	Material Felge	Nylon
Traglast	6000 kg	Radlager	Kugellager
Ladehöhe	100 mm	Rollen Anzahl / Art	6 Rollen
Länge Tragplatte	260 mm	Rad-Ø	85 mm

Breite Tragplatte	200 mm	Radbreite	85 mm
Ladeflächenlänge	260 mm	Höhe	100 mm
Ladeflächenbreite	200 mm	Länge	415 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Breite	210 mm
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	blutorange // RAL2002
Lenkstange	nein	Gewicht	12 kg

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße