


## Lacont Gefahrstoff-Container

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, zur Lagerung im Freien (aktiv), Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 1075 mm, Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 205435



## Lacont Gefahrstoffcontainer

für gewässergefährdende und entzündbare Stoffe bei aktiver Lagerung

Gefahrstoff-Container




- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- zur Lagerung im Freien (aktiv)
- Bauweise des Containers behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 2385 x 2075 x 1075 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1970 x 1980 x 980 mm
- mit Bodenwanne und Gitterrost
- Bodenwanne mit 300 l Auffangvolumen
- Doppel-Flügeltür
- mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich








## Technische Details

|                                     |   |                                     |                                |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nutzungshinweis<br>Gefahrstoffveror | Bei aktiver Lagerung entzündbarer Stoffe ist eine technische Zwangsbelüftung vorgeschrieben | Boden Ausführung                    | Bodenwanne, Gitterrost         |
| Gefahrstoff-Lagertyp                | Container   | Auffangvolumen<br>Bodenwanne        | 300 l                          |
| Containertyp                        | Gefahrstoff-Container   | Be- und Entlüftung                  | natürlich durch Bodenöffnungen |
| Gefahrstoffeignung                  | wassergefährdende und brennbare Stoffe  | Türtyp                              | Doppel-Flügeltür               |
| Bauweise (Zulassung)                | Bauweise des Containers behördlich zugelassen   | Breite Tür                          | 1950 mm                        |
| Lagerort                            | im Freien   | Material                            | Stahl                          |
| Lagerung                            | aktiv   | Oberfläche                          | lackiert                       |
| Höhe außen                          | 2385 mm   | Farbe                               | blau // RAL5012                |
| Breite außen                        | 2075 mm   | Material Gitterrost                 | Stahl                          |
| Tiefe außen                         | 1075 mm   | Oberfläche Gitterrost               | verzinkt                       |
| Tiefe innen                         | 980 mm  | Farbe Ausführung                    | blau // RAL5012                |
| Innenhöhe                           | 1970 mm   | Anlieferung                         | fertig montiert                |
| Innenbreite                         | 1980 mm   | Kran-/Staplerentladung<br>erforderl | ja                             |
| Innentiefe                          | 980 mm  | Gewicht                             | 370 kg                         |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149134 |  | Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W  |
| 201489 |  | Rampe für Karre für Gefahrstoff-Container, Länge x Breite 1200 x 1000 mm   |
| 201490 |  | Rampe für Hubwagen für Gefahrstoff-Container, Höhe x Länge x Breite 320 x 2900 x 1000 mm   |
| 201491 |  | Entlüftung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt  |
| 201494 |  | Schaltkasten, für Gefahrstoff-Container  |
| 239001 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 46 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen         |
| 239002 |  | LED-Leuchte, für Gefahrstoff-Container, Höhe x Breite x Tiefe 114 x 1250 x 182 mm, Leistung 47 W, mit 220-240 V, 50/60 Hz, Lichtstrom 6320 Lumen         |
| 505868 |  | Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container, Breite x Tiefe 800 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterrost, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 700173 |   | Stapler-/Kranentladung   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 200803 |  | Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung    |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm   |
| 508470 |  | Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm  |
| 526779 |  | Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage  |