

Cascoo Einbaurad



Traglast 250 kg, Durchmesser 100 mm, Naben Länge 40 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Doppelkugellager, Felge aus Aluminium, Felge mit Fadenschutz

Artikelnummer: 243569



Einbaurad

- Traglast 250 kg
- Durchmesser 100 mm
- Naben Länge 40 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Felge aus Aluminium
- Felge mit Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Räder	Material Felge	Aluminium
Rollentyp	Transportgeräterollen	Radlager	Doppelkugellager
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	ja
Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Gewicht	0,31 kg

