

Schiebebügelwagen

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 531195



Plattformwagen

klappbar

Schiebebügelwagen

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
- Plattform aus Stahl mit Gummibelag
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 120 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	300 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
klappbar	ja	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenlänge	900 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	600 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Stahl	Rad-Ø	120 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	silber
Material	Stahl	Gewicht	16,8 kg

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
369099		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in blau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in blau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
532084		Kastenroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung
762972		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 31 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
948868		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 21 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen