


TOP-ANGEBOT

ab **----**
532476



Länge mm	1536				1841				2450			
Tiefe mm	621	773	926	1230	621	773	926	1230	621	773	926	1230
	532476	532477	532478	532479	532480	532481	532482	532485	532486	532487	532488	532489
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arbeitstische

Fachlast 320 kg

Einfache steckbare Montage ohne Schrauben.

- Stabile Ständerprofile und Traversen aus Stahl
- Pulverbeschichtung Profile in blau, Traversen in orange
- Arbeitsflächen aus Spanplatte, 16 mm stark
- Individuelle Höheneinstellung der Ebenen im Raster von 38 mm
- Höhe 990 mm, Länge und Tiefe siehe Tabelle



Werkzeuge

Universell für viele Arbeitsbereiche in Betrieb und Lager einsetzbar.

- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 40 x 40 x 2 mm
- Pulverbeschichtung mit hochwertiger Einbrennlackierung in 4 Farben
- Buche-Multiplex-Platte mit Lackleinöl versiegelt, 25 mm stark
- Arbeitshöhe 844 mm, Plattentiefe 750 mm, 1/2 Fachboden

Länge 2000 mm	879801	---
Länge 1500 mm	879798	---

Lackierung

Hochwertige Einbrennlackierung wahlweise in			
rubinrot	RAL 3003	resedagrün	RAL 6011
lichtblau	RAL 5012	lichtgrau	RAL 7035
Ohne Angabe liefern wir lichtgrau RAL 7035.			

> Farbtabelle siehe Seite 1189.

5
JAHRE
GARANTIE

2D CAD-Planung
3D auf Anfrage!



Werkbänke

hydraulisch höhenverstellbar

Zur Vorbeugung von Haltungsschäden mit optimaler Anpassung der Arbeitshöhe bei wechselnden Tätigkeiten. Ohne oder mit Schubladen.

- Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 45 x 45 x 2 mm, Traglast 350 kg
- Hochwertige Einbrennlackierung in 4 Farben
- Gleichmäßige Höhenverstellung über Hydraulikzylinder in jedem Tischbein, Bedienung über abklappbare Handkurbel
- Buche-Multiplex-Platte, 45 mm stark, Tiefe 800 mm
- Schubladen mit 4 Kugellagern, Fronthöhe 1 x 150 mm oder 2 x 75 mm, B x T innen 450 x 450 mm, ca. 90 % ausziehbar, Traglast je 100 kg

Länge mm	1500		2000	
Höhenverstellung mm	750 - 950	750 - 1050	750 - 950	750 - 1050
ohne Schubladen	504618	504619	504620	504621
	---	---	---	---
1 Schublade H 150 mm	504622	504623	504624	504625
	---	---	---	---
2 Schubladen H 75 mm	504626	504628	504629	504630
	---	---	---	---

Lackierung

Hochwertige Einbrennlackierung wahlweise ein- oder zweifarbig ohne Mehrpreis.	
enzianblau	RAL 5010
lichtblau	RAL 5012
resedagrün	RAL 6011
lichtgrau	RAL 7035
Ohne Angabe liefern wir Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010.	



Wahlweise ohne oder mit Schubladen