



## NUMINOS® CL DALI L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz  
4000K 60°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® CL DALI L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2715 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004620
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2715 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791825	
--------	---

## Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	1.025 kg
Bruttogewicht	1.33 kg
BIG WHITE Seite	105