


Serie 8, Einbau-Mikrowelle, Schwarz BFR7221B1



Sonderzubehör

HEZ6UCC0 Kochbuch
HEZG9AS00S Adapter

Die kompakte Mikrowelle 38cm. Inverter-Technologie: konstante Mikrowellenleistung zum schrittweisen Erhitzen von Speisen. Mikrowellen-Boost-Funktion: schnelles und einfaches Aufwärmen.

- **Der digitale Bedienring:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay:** digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **AutoPilot 7:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Edelstahl Innenraum:** leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinerlei scharfen Kanten.
- **Reinigungsunterstützung:** reduziert den Reinigungsaufwand.

Technische Daten

Zusatzfunktionen:Nur Mikrowelle
Steuerung: elektronisch
Abmessungen des Gerätes: 382 x 594 x 318 mm
Abmessungen des Garraumes: 230 x 350 x 270 mm
Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
Nettogewicht: 16.8 kg
Bruttogewicht: 18.6 kg
EAN-Nummer: 4242005322688
Max. Mikrowellenleistung: 900 W
Anschlusswert: 1220 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung



4 242005 322688

Serie 8, Einbau-Mikrowelle, Schwarz BFR7221B1

**Die kompakte Mikrowelle 38cm.
Inverter-Technologie: konstante
Mikrowellenleistung zum schrittweisen
Erhitzen von Speisen.
Mikrowellen-Boost-Funktion: schnelles
und einfaches Aufwärmen.**

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Design

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TouchControl-Bedienung
- Bedienung über Sensortasten

Reinigung

- Reinigungsunterstützung (Programm) Reinigungshilfe

Komfort

- Elektronik-Uhr
- TFT Touchdisplay
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- AutoPilot 7 Programme
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l
- Schwenktür, rechts angeschlagen

Umwelt und Sicherheit

- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Serie 8, Einbau-Mikrowelle, Schwarz
BFR7221B1

Maße in mm




A: Rückwand offen
B: 19,5 mm

Maße in mm



A: Rückwand offen
B: 19,5 mm

Maße in mm



A: Überstand oben:
 Nische 362: 6 mm
 Nische 365: 3 mm
B: Überstand unten: 14 mm