

**Druckluftschlauch Super-Flex
mit Gewebereinlage
DLS-SF 27-19/25m
Art.-Nr. E 730 040**



Technische Daten



Arbeitsdruck:	max. 10 bar bei 20°C
Länge:	55 m
SchlauchinnenØ	19 mm
SchlauchaußenØ	27 mm
Farbe:	grau matt
Abmessungen (BxTxH):	440x440x200 mm
Gewicht:	9,020 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 25 m
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch Super-Flex
mit Gewebereinlage
DLS-SF 27-19/25m
Art.-Nr. E 730 040**



Druckluftschlauch Super-Flex

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen grau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig gegen ölhaltige Luft und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Super-Flex-Schlauch ist besonders flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen. Er lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Ideal in Kombination mit Schlauchtülle 19 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer Klemme fixieren.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.