



LED-Taschenlampe M350F, fokussierbar, Batteriebetrieb

- professionelle 5W-LED-Taschenlampe
- mit 4 mikrokontrollergesteuerten Lichtfunktionen: 100%, 30%, Stroboskop und Boost
- griffige Oberfläche
- Gehäuse aus Aluminium
- optimierte Ergonomie und Tragekomfort
- mit microkontrollergesteuerten Endkappenschalter
- mit Linsentechnologie
- mit optischer Fokussierung
- mit Gürtelclip

Technische Details:

- Schutzart: IP54
- Leuchtweite: bis zu 140 m
- Leuchtdauer: ca. 4 h (100%) / ca. 12 h (30%) / ca. 1,5 h (Boost)
- Lichtstrom: 200 Lumen (100%) / 60 Lumen (30%) / bis zu 320 Lumen (Boost)
- Maße: Länge: 142 mm
- **Lieferumfang:** LED-Taschenlampe, 4x Micro AAA / LR03

Anwendungsbeispiele:

- ideal für die Jacken- bzw. Handtasche oder das Handschuhfach



LED-Taschenlampe M350F, fokussierbar

Produkt	Leuchtweite	Lichtstrom	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Taschenlampe M350F	140 m	200 Lumen	schwarz	1600-0172	18005786