

Thurmetall armoire pour ordinateur BASIC

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 750 x 400 mm, prises modèle CH, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair

Numéro d'article: 146118



THURMETALL



Thurmetall Armoire informatique BASIC

Modèle CH

armoire pour ordinateur

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 750 x 400 mm
- structure en acier
- prises modèle CH
- porte battante vitrée
- 2 niveaux
- force par plateau 60 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble armoire

équipement électrique

type d'armoire	armoire pour ordinateur	Variante nationale	modèle CH
type de porte	porte vitrée	couleur de la face avant	bleu clair
hauteur	1800 mm	couleur du corps	bleu pigeon
largeur	750 mm	verrouillable	oui
profondeur	400 mm	système de fermeture	verrouillage centralisé
équipement armoire	Tablettes, rampe électrique	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
équipement EDV		matériau	acier
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	surface de tablette	galvanisé
charge tablette	60 kg	surface de face avant	finition peinture époxy
tablette réglable au pas	25 mm	surface de corps	finition peinture époxy
roulant	non	Poids	42,68 kg