

## Allit bac à bec ProfiPlus

hauteur x largeur x profondeur 150 x 205 x 355 mm, en plastique recyclé en bleu

lot 12 pièce

Numéro d'article: 254884



bac à bec




- hauteur x largeur x profondeur 150 x 205 x 355 mm
- en plastique recyclé en bleu
- en matériau 100 % recyclé
- résistant à la température de -10 °C à +60 °C
- résistant contre les résines, alcalins, graisses et huiles
- fond plein
- avec porte-étiquettes
- Plusieurs niveaux Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
- Convient pour convoyeur à rouleaux

### Détails techniques

type de récipient	bac à bec	gerbable	oui
norme européenne	non	gerbable avec	Bord de gerbage sur tout le pourtour et rails de guidage
conducteur d'électricité	non	poignée	sans
hauteur	150 mm	champ d'inscription	porte-étiquettes
largeur	205 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
profondeur	355 mm	résistance à la température	-10 °C à +60 °C
matériau	plastique recyclé	résistance	résines, alcalins, graisses,

		huiles
pourcentage matériau recyclé	100 %	couleur bleu
structure de cloison	fermé	taille 4 - HxIxP 150x205x355 mm
soubassement	plein	Poids 5,04 kg

## Cela s'adapte aussi ...

221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni