

stumpf armoire universelle Serie 2000

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 8 niveaux avec tablette de rétention, Avec cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530124



stumpf Armoire d'outillage Serie 2000

avec tablettes de rétention

armoire universelle




- convient pour entreprises industrielles et artisanales ainsi qu'ateliers et laboratoires
- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- force par plateau 50 kg
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- en tôle fine de qualité, soudé de manière stable
- 8 niveau(x) avec tablette de rétention
- Avec cloison de séparation médiane
- double porte battante
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie





Détails techniques







type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire universelle	verrouillable	oui
convient pour (secteurs)	entreprises industrielles et artisanales, ateliers, laboratoires	système de fermeture	serrure à cylindre
convient pour (produit/matériau)	outillages, petites pièces, bidons, équipements de laboratoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante	soubassement	socle
hauteur	1800 mm	matériau	acier
largeur	1000 mm	matériau de finition	soudé
profondeur	500 mm	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	8 pièce	cloison de séparation médiane	oui
type tablette/niveau	tablette de rétention	angle d'ouverture de porte	105 °
charge tablette	50 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	garantie	5 années
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	85,4 kg

Accessoires

521993		tiroirs pour armoire d'atelier, en RAL7035 gris clair
522035		tablette en acier pour armoire d'atelier, largeur x profondeur 500 x 500 mm, force 30 kg, en acier
946374		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en noir

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose

221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221350		bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge