

## VARIOfit diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 480 x 147 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 531483



VARIOfit



5 YEARS WARRANTY



## VARIOfit Diabie de manutention

### Pelle extra large

diabie de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 147 mm
- hauteur x largeur 1185 x 685 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 5 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabie de manutention	diabie de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	480 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	147 mm	matériau de jante	tôle d'acier
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1185 mm
surface	finition peinture époxy	largeur	685 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	garantie	5 années
rabattable	non	Poids	25 kg

## Accessoires

500327



Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique