



GLASTÜRKÜHLSCHRANK KUG 110

Artikel-Nr.: 9170100



Breite	500 mm
Tiefe	570 mm
Höhe	750 mm
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Bruttoinhalt	100,0 l
Anschlusswert	230 Volt
Anschlusswert	110 Watt
Kühlung	Umluft
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 134 a
Energieverbrauch	95,00 kWh/24 Std
Anzahl der Türen	1, Glastür
Türanschlag	Rechts
Nettogewicht	37 Kg

Katalogtext

- Stahlblech schwarz, pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- vorgeformte Rostauflagen
- Stufenlos regelbares Thermostat
- Innenbeleuchtung
- Isolierglastür
- Türanschlag rechts
- Umluftkühlung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar