


**Artikelnummer:** 125247

**Kurzbeschreibung:** Materialständer, mit Rollen, manuell höhenverstellbar, Stahl, L 605 x B 405 x H 524-774 mm

**Langbeschreibung:** Materialständer, mit Rollen, manuell höhenverstellbar, Stahl, L 605 x B 405 x H 524-774 mm: An Ihrem Arbeitsplatz transportieren Sie oft Drahtkörbe, Stahlblechkästen oder Kunststoffkästen von A nach B. Tun Sie dies mit Hilfe dieses Materialständers sparen Sie Zeit und Aufwand. Dieser Materialständer aus Stahl ist in der Farbe Brillantblau (RAL 5007) pulverbeschichtet. Und eignet sich bestens, um Lasten am Arbeitsplatz leichter zu bewegen. Die solide Stahlblechplattform mit allseitigem Rand in der Höhe von 20 mm hat eine Fläche von 405 x 605 mm. Sie trägt bis zu 150 kg. Die Arbeitshöhe lässt sich bequem zwischen 524 und 774 mm manuell variieren. Vier Lenkrollen machen den höhenverstellbaren Materialständer fahrbar, dass zwei Rollen mit Feststellern versehen sind, ermöglicht das sichere Arretieren des Ständers. Die Bereifung mit thermoplastischen Rädern (TPE) sorgt für einen ruhigen Lauf auf ebenen Böden und verringert den Kraftaufwand auch bei höheren Lasten. Ladefläche: Stahlblechplattform mit 20 mm hohem Rand. Tragkraft: 150 kg. Maße: L 605 x B 405 mm. Fahrgestell: Profilstahl-/Rohrkonstruktion im Raster von 25 mm manuell höhenverstellbar. 4 Lenkrollen, davon 2 als Feststeller. Naben mit Gleitlagerung. Reduzierter Kraftaufwand dank TPE Bereifung. Ladeflächenhöhe: 524-774 mm. Weitere Details: Für logistische Herausforderungen wie Beschickung, Materialtransport etc. Optimale Aufnahme von Drahtkörben, Kunststoff- oder Stahlblechkästen. Pulverbeschichtet in RAL 7015 (Schiefergrau). 10 Jahre Garantie. Made in Germany.



**EAN/GTIN:** 4017976032603