

Artikelnummer: 129053

Kurzbeschreibung: Fahrwerk 6957, lenkbar, 6000 kg Tragkraft

Langbeschreibung: Fahrwerk 6957, lenkbar: Ideal für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007). Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage. Mit großen, kugelgelagerten Nylonrollen. Lenkbar mit Zugöse an der Deichsel Tragkraft: 6000 kg
Tragplatte: L 400 x B 220 mm
Außenmaße: L 640 x B 534 x T 115 mm
2 Achsen 8 Rollen
Rollengröße: \varnothing 85 x B 90 mm
Gewicht: 50 kg
Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel

EAN/GTIN: 4017976069579

