


## Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).


#### Ausführung:

warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.

#### Hinweis:

Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte und schlanke Konstruktionen. Universell einsetzbar. Verbinder können stirnseitig ohne weitere Bearbeitung des Profils angebracht werden. Die Verbindungen können jederzeit erweitert und auch einfach wieder demontiert werden.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### Rundrohre Aluminium Ø30 Typ I

Bestellnummer	Profil	L	L max.	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	Flächenträgheitsmoment Torsion cm <sup>4</sup>	Profilfläche cm <sup>2</sup>	Gewicht ca. kg/m
K1976.00300X1000	Ø30	1000	6000	1,29	1,29	0,86	0,86	2,44	1,26	0,34