

Broszura informacyjna

70 05 180 T

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749



- Szczypce z uchwytem do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	70 05 180 T
EAN	4003773080039
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, zintegrowany zaczep do mocowania zabezpieczenia przed upadkiem
Waga	258 g
Wymiary	180 x 56 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 4,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,0 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zabezpieczenie przed upadkiem	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych