

Broszura informacyjna

97 52 09

Szczypce do zagniatania Obsługiwane dwoma rękoma



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Stała, wysoka jakość połączeń dzięki precyzyjnym matrycom i blokadzie wymuszonej (z możliwością zwolnienia blokady)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obrotowej głowicy dwoma rękoma
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej głowicy oraz ergonomicznym rękojeściom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa specjalnej jakości, hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	97 52 09
EAN	4003773025498
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	571 g
Wymiary	250 x 78 x 26 mm
REACH	zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Izolowane + nieizolowane tulejki kablowe
Zakres pracy w mm ²	10 / 16 / 25 mm ²
Liczba gniazd	3
AWG	8 / 6 / 4
AWG	8 / 6 / 4

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych