

## Cemo bac de rétention palettisable en PRFV

volume de rétention 150 l, hauteur x  
largeur x profondeur 165 x 1200 x 800  
mm, tablette lisse

Numéro d'article: 201346



## Cemo Bac de rétention en plastique renforcé de fibres de verre

### pour le stockage sur palettes européennes

bac de rétention palettisable en PRFV

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- volume de rétention 150 l
- hauteur x largeur x profondeur 165 x 1200 x 800 mm
- en PFV (plastique renforcé de fibres de verre)
- tablette lisse





## Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	profondeur	800 mm
type de bac de rétention	bac de rétention palettisable en PRFV	matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)
lieu de stockage	à l'abri	soubassement	tablette lisse
volume de rétention	150 l	possibilité de passage au-dessous	non
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et caustiques	gerbable	non
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	165 mm	Poids	9 kg
largeur	1200 mm		

## Accessoires

201355	Angle de vissage pour bac de rétention
--------	--

## Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525756		symbole de danger, substances caustiques, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm