

Lacont container voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische stoffen,
voor opslag buiten, hoogte x
breedte x diepte 2380 x 4075 x 2075
mm, constructie van staal met
corrosiebeschermende zinklaag


Artikelnummer: 201451



Lacont container voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische stoffen

container voor gevaarlijke stoffen

- Geschikt voor aquatoxische stoffen
- voor opslag buiten
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2380 x 4075 x 2075 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1970 x 3980 x 1980 mm
- met bodemopvangbak en rooster
- bodemopvangbak met 1000 l opvangvolume
- dubbele vleugel deur
- met natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem
- constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand voorgemonteerd




- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | container | opvangvolume vloeropvangbak | 1000 l |
| type container | container voor gevaarlijke stoffen | ventilatie kast | natuurlijk door openingen in de bodem |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische stoffen | brandveiligheid | niet beschermd tegen brand |
| bouwwijze (toelating) | constructie van de container ambtelijk toegelaten | isolatie | nee |
| opslagplaats | buiten | type deur | dubbele vleugel deur |
| hoogte buiten | 2380 mm | breedte deur | 1950 mm |
| breedte buiten | 4075 mm | materiaal | staal |
| diepte buiten | 2075 mm | oppervlak | verzinkt |
| diepte binnen | 1980 mm | materiaal rooster | staal |
| binnenhoogte | 1970 mm | oppervlak rooster | verzinkt |
| binnenbreedte | 3980 mm | kleur uitvoering | verzinkt |
| binnendiepte | 1980 mm | levering | voorgemonteerd |
| container uitrusting | zonder | lossen per kraan/vorkheftruck no | ja |
| bodem uitvoering | bodemopvangbak, rooster | gewicht | 950 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 149134 |  | afvoerluchtbeveiliging, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd, vermogen 0,69 W |
| 201489 |  | helling voor steekwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, lengte x breedte 1200 x 1000 mm |
| 201490 |  | helling voor vorkhefwagen voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x lengte x breedte 320 x 2900 x 1000 mm |
| 201491 |  | ventilatie, voor container voor gevaarlijke stoffen, explosiebeveiligd |
| 201494 |  | schakelkast, voor container voor gevaarlijke stoffen |
| 239001 |  | LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 46 W, met 220-240 V, 50/60 Hz |
| 239002 |  | LED-lamp, voor container voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 114 x 1250 x 182 mm, vermogen 47 W, met 220-240 V, 50/60 Hz |
| 505868 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 505869 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1800 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|--|
| 505870 |  | roosterstelling voor container voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 2600 x 500 mm, 3 niveaus met rooster, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag |
| 700173 | | Stapelaar-/Kraanontlading |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|--|
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm |
| 526779 |  | plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage |