

LED-zaklamp MAULkronos S

behuizing van aluminium geëloxeerd, Hoog rendement-CREE-LED, reikwijdte lamp 196 m, traploos instelbare lichtkegel (zoomfunctie) voor strooilicht dichtbij of geconcentreerd groot licht veraf en 3 lichtniveaus: helderheid hoog (100%), helderheid laag (25%), stroboscooplicht (lichtflitsen) voor veiligheid, met batterij 3x1,5 V /type D



VE 3 stuks

Artikelnummer: 239234



LED-zaklamp





- voor het gebruik in buiten
- diameter x lengte 28 x 140 mm
- behuizing van aluminium geëloxeerd
- Hoog rendement-CREE-LED
- brandduur 3 - 14 h
- reikwijdte lamp 196 m
- in 2 trappen dimbaar
- traploos instelbare lichtkegel (zoomfunctie) voor strooilicht dichtbij of geconcentreerd groot licht veraf en 3 lichtniveaus: helderheid hoog (100%), helderheid laag (25%), stroboscooplicht (lichtflitsen) voor veiligheid
- kop met wegrolbeveiliging
- met greep met antislip-structuur

- met batterij 3x1,5 V /type D
- beschermingsklasse IPX4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater

Technische details

kantoorhulp	branden	lamp functie	traploos verstelbare lichtkegel, 3 lichtniveaus
type lamp	LED-zaklamp	lampkop uitvoering	kop met weggolbeveiliging
plaats van toepassing	buiten	materiaal behuizing	aluminium
type lamp	CREE LED	oppervlak behuizing	geëloxeerd
reikwijdte	196 m	lengte	140 mm
branduur	3-14 h	diameter	28 mm
lichtstroom	192	ip beschermingsklasse	X4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
dimbaar	in 2 trappen dimbaar	WEEE-registratienummer	DE56172171
spanningsvoorzorging	batterij 3x1,5 V /type D	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
lamp uitrusting	antislipgreep	gewicht	0,16 kg

Dit past ook bij ...

146390		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch
218985		magneet "Happy", diameter 20 mm, in geel, met 0,3 kg hechtkracht
223733		kantoorplakband, dragers van polypropyleen, rollen lengte 33 m, in doorzichtig
525443		etikethouder, hoogte x lengte 10 x 50 mm, achterzijde magnetisch