

SCHULTE

bokstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 2700 x 1100 mm, vaklast 1500 kg, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), draagvermogen per pallet 500 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag in blauw, traversen met corrosiebeschermende zinklaag in oranje

Artikelnummer: 254998



bokstelling - grondveld

- hoogte x breedte x diepte 3000 x 2700 x 1100 mm
- vaklast 1500 kg
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- draagvermogen per pallet 500 kg
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag in blauw
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag in oranje
- inhoud levering: frame incl. voetplaten, balken, vloerankers en onderlegplaten
- 3 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	1 stuks
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	grondveld	vakhoogte	2500 mm
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	3000 mm	oppervlak traversen	verzinkt
breedte	2700 mm	kleur standaard	blauw
diepte	1100 mm	kleur traversen	oranje
vaklast	1500 kg	inhoud levering	frame incl. voetplaten, balken, vloerankers en onderlegplaten
parkeerplaats	6 stuks	garantie	3 jaar
opslagniveaus	2 stuks	gewicht	102,78 kg
gebruik	tweezijdig		