

## Wilms

### Chauffage au gaz

GH 11 M

hauteur x longueur x largeur 293 x 371 x 188 mm, Niveau sonore de 68 dB, Mise en service par allumage piézoélectrique, manutention facile avec poignée, en métal en jaune

Numéro d'article: 274027



Wilms




### Chauffage au gaz

- Pour une utilisation en ateliers, pour entrepôts, garages et chantiers
- Puissance de chauffage 10,5 kW, puissance de chauffage 300 m<sup>3</sup>/h
- hauteur x longueur x largeur 293 x 371 x 188 mm
- Consommation de combustible maximale de 0,764 kg/h (fioul, diesel, pétrole)
- alimentation électrique 230 V
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Niveau sonore de 68 dB
- Mise en service par allumage piézoélectrique
- avec Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
- manutention facile avec poignée
- soubassement avec plateforme
- en métal en jaune







## Détails techniques

fournitures de bureau	radiateur	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
type de radiateur	Chauffage au gaz	niveau sonore	68 dB
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	matériau	métal
Allumage	manuel	couleur	jaune
Puissance de chauffage	10,5 kW	équipement radiateur	Tuyau, sécurité anti-rupture de tuyau et réducteur de pression
Capacité d'air	300 m³/h	poignée	poignée
Consommation de combustible	0,764 kg/h	soubassement	plateforme
hauteur	293 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
longueur	371 mm	Type d'appareil DEEE	échangeurs de chaleur CAT 1
largeur	188 mm	Marque selon le registre allemand	Wilms
alimentation	230 V	Poids	4 kg

## Accessoires

274051		raccordement pour système multi-bouteilles, pour Chauffage au gaz, Longueur x diamètre 0,46 m x 6,3 mm, en orange
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm