

## Kappes plaque de rangement perforée

ErgoPlus® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1 680 x 1 600 x 650 mm, 1 x plaque perforée, panneau hauteur x largeur 570 x 970 mm, panneau avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, piètement en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, face avant coloris RAL5010 bleu gentiane, équipé de : 1 tablette l 1 600 x P 400 mm, 1 tablette l 1 050 x P 400 mm, barre d'information sans inscription

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 520110



## Kappes Station poste de travail debout ErgoPlus® RasterPlan®

Polyvalent grâce à la structure modulaire

plaque de rangement perforée

- hauteur x largeur x profondeur 1 680 x 1 600 x 650 mm
- 1 x plaque perforée
- panneau hauteur x largeur 570 x 970 mm
- panneau avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- piètement en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair, face avant coloris RAL5010 bleu





gentiane

- équipé de : 1 tablette l 1600 x P 400 mm, 1 tablette l 1050 x P 400 mm, barre d'information sans inscription

## Détails techniques

|                             |                              |                          |  |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|--|
| fourniture d'outils         | poste de travail debout      | surface de plaque        | avec revêtement en plastique   |
| type de panneau             | plaque de rangement perforée | couleur de la plaque     | bleu gentiane // RAL5010   |
| hauteur                     | 1680 mm                      | surface de face avant    | avec revêtement en plastique   |
| Hauteur du panneau          | 570 mm                       | couleur de la face avant | bleu gentiane // RAL5010   |
| largeur                     | 1600 mm                      | matériau de châssis      | acier  |
| largeur de plaque           | 970 mm                       | surface de châssis       | finition peinture époxy  |
| profondeur                  | 650 mm                       | couleur du châssis       | gris clair // RAL7035  |
| nombre de plaques perforées | 1 pièce                      | équipement               | 1 tablette l 1600 x P 400 mm, 1 tablette l 1050 x P 400 mm, barre d'information sans inscription |
| roulant                     | non                          | Poids                    | 74,84 kg   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge   |