

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm, inhoud 0,25 m<sup>3</sup>, draagvermogen 300 kg, onderbouw vorkslaffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood



Artikelnummer: 528132



### Bauer Kiepbak voor spaanders

#### laag model

Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 530 x 1375 x 670 mm
- hoogte stortkant 530 mm
- inhoud 0,25 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 64 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 285 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- met met zeefplaat en kraan
- onderbouw vorkslaffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood



## Technische details

baktype Kiepbak

hoogte vorkslaffen 55 mm

|                      |                                    |                                  |                     |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| inhoud               | 0,25 m³                            | breedte vorkslaffen              | 170 mm              |
| hoogte               | 530 mm                             | afstand vorkkokers               | 285 mm              |
| lengte               | 1375 mm                            | inrijdbreedte                    | 285 mm              |
| breedte              | 670 mm                             | bak uitrusting                   | zeefplaat en kraan  |
| draagvermogen        | 300 kg                             | kraan                            | ja                  |
| bouwwijze            | lage bouwvorm                      | stapelbaar                       | nee                 |
| hoogte stortkant     | 530 mm                             | nestbaar                         | nee                 |
| materiaal            | staal                              | greep                            | duwbeugel           |
| materiaal verwerking | gelast                             | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee                 |
| eigenschap materiaal | olie- en waterdicht                | oppervlak                        | gelakt              |
| kantelfunctie        | handmatig                          | kleur                            | vuurrood // RAL3000 |
| kantelbeveiliging    | kantelbeveiliging tegen wegglijden | kleur uitvoering                 | rood                |
| onderrijdbaar        | ja                                 | plafond                          | nee                 |
| onderbouw            | vorkslaffen                        | gewicht                          | 64 kg               |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203428 |    | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium                                      |
| 525920 |   | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood  |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil   |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |