

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1070 x 1455 x 1650 mm, inhoud 1,2 m<sup>3</sup>, draagvermogen 2000 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 967272



## Bauer Kiepbak

### zwenkt automatisch terug



kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1070 x 1455 x 1650 mm
- inhoud 1,2 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 2000 kg
- gewicht 276 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via afgedekt afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen





## Technische details

baktype	kiepbak	breedte vorksloten	200 mm
inhoud	1,2 m <sup>3</sup>	afstand vorkkokers	600 mm
hoogte	1070 mm	inrijdbreedte	600 mm
lengte	1455 mm	kraan	nee
breedte	1650 mm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
draagvermogen	2000 kg	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
kantelfunctie	handmatig	oppervlak	gelakt
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via afrolmechanisme en met een gunstig lastzwaartepunt	kleur	geeloranje // RAL2000
terugzwenkfunctie	zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
kantelbeveiliging	Kantelbeveiliging automatisch	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderrijdbaar	ja	type deksel	klapdeksel
onderbouw	vorksloten	gewicht	276 kg
hoogte vorksloten	80 mm		

## Gerelateerde Producten

344859		tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 1,2 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag
518144		wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs