

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 331-10555  
Artikel/Modell SARO Multifunktionsherd Gas/Elektro  
Modell TS95C61LVI bordeaux  
GTIN 4017337 331505



- Material: (Gehäuse) bordeaux
- 5 Gasbrenner: 1 x 1 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 3 kW, und 1 x Wokbrenner 4,25 kW
- Extra großer 115 Liter Elektro-Umluftbackofen
- Elektrischer Grill: 1,8 kW
- Topfträger aus Gusseisen
- Timerfunktion
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen liegen bei
- Inkl. 1 Backblech mit Einlegerost und 1 Rost
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
- Gewicht: 80 kg
- Maße: B 900 x T 600 x H 876/942mm
- Innenmaße: B 760 x T 470 x H 400 mm
- Temp. bis 280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2,7 kW
- Backblech: B 742 x T 390 mm
- Einlegerost: B 653 x T 305 mm
- Rost: B 752 x T 400 mm

Ursprung Italien  
Zolltarifnummer 73211190  
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827