

**Heiße Theke 2/1 GN**  
 - mit Zwischenablage und Beleuchtung  
**Hot counter 2/1 GN**  
 - with intermediate shelf and lighting  
**Vitrine chauffante GN 2/1**  
 - équipée d'une étagère intermédiaire,  
 de l'éclairage



**Heiße Theke 2/1 GN, mit**  
**abgerundeter Front-Panoramasscheibe**



Vitrine mit Zwischenablage und Beleuchtung,  
 aus CNS 18/10. Die Theke ist auf der Bedienseite  
 mit Schiebetüren ausgestattet.

- CNS 18/10
- Wasserbehälter zur Luftbefeuchtung
- Temperatur: 30 °C bis 95 °C
- Anschlusswert: 2,3 kW / 230 V
- Maße: B 750 x T 775 x H 600 mm

GTIN 4015613416205  
 Art.-Nr. 305051

**Hot counter 2/1 GN,**  
**with curved full visual front glass**



Show-case with intermediate shelf and lighting, made  
 of CNS 18/10. The counter is equipped with sliding  
 doors on operation side.

- CNS 18/10
- Water container for air moistening
- Temperature: 30 °C to 95 °C
- Power: 2,3 kW / 230 V
- Size: W 750 x D 775 x H 600 mm

GTIN 4015613416205  
 Code-No. 305051

**Vitrine chauffante GN 2/1,**  
**avec verre bombé**



La vitrine en acier inoxydable 18/10 est équipée d'une  
 étagère intermédiaire, de l'éclairage. La vitrine est  
 dotée de portes coulissantes.

- Acier inoxydable 18/10
- Réservoir d'eau pour humidification
- Températures de service : 30 °C à 95 °C
- Puissance : 2,3 kW / 230 V
- Dimensions : L 750 x P 775 x H 600 mm

GTIN 4015613416205  
 Code-No. 305051