


UNIVERSAL – für Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel sowie wässrige Lösungen



- saugstarkes Bindevlies mit strapazierfähigen und fusselfreien Schutzschichten auf beiden Seiten für höchste Ansprüche an Sauberkeit, Lebensdauer, Reiß- und Abriebfestigkeit
- hohe mechanische Belastbarkeit gewährleistet einen langfristigen Einsatz und ermöglicht ein Begehen und Befahren
- ideal zum Schutz von Böden oder als dauerhafte Unterlage auf Werkbänken und Arbeitsflächen
- fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und schmutzempfindliche Bereiche
- auch zum Abwischen von rauen und scharfkantigen Oberflächen geeignet
- die beidseitige Verstärkung durch robustes Spinnvlies sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit
- keine Faserrückstände auf dem Untergrund, auch bei vollständig gesättigtem Vlies

## Rollen Universal ECONOMY TRIPLE

Für die bedarfsgerechte Einteilung sind die Rollen längs und quer perforiert.



Abrollgeräte für Rollenware

siehe Seite **468**



Rollen	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	45
Breite Außen [mm]	380	760	380	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	60	120	85	170
Bestellnummer	248-907-J0	248-908-J0	248-909-J0	248-910-J0

## Matten Universal ECONOMY TRIPLE

Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert.



Matten	Light	Heavy
Länge Außen [mm]	500	500
Breite Außen [mm]	400	400
Verpackungseinheit (VE)	100 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	70	100
Bestellnummer	248-913-J0	248-914-J0

Heavy: doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen  
Light: einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen