



(b)

**Mechanical characteristics**

cable group  
interface dimensions acc. to assembly code  
panel piercing  
centre conductor  
outer conductor  
mating life

**Components**

centre contact  
outer contact  
tooth washer  
other metal parts  
insulator  
gasket  
o-ring

**Electrical characteristics**

impedance  
frequency  
voltage proof  
insulation resistance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe  
Steckgesicht nach Montageanleitung  
Montagebohrung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen

**Bauteile**

Innenkontakt  
Außenkontakt  
Fächerscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung  
O-Ring

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Frequenz  
Prüfspannung  
Isolationswiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

**Umgebung**  
RoHS konform

G 3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U

IEC 61169-8  
A04  
Z004  
solder/löt  
clamp/klemm  
≥500

**Materials / Material**

CuBe2Pb  
CuZn39Pb3  
CuSn6  
CuZn39Pb3  
PTFE  
silicone / Silikon  
NBR

**Finish / Oberfläche**

(c) NiP Au  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

c	24609	21.03.13	MA	2013	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm <sup>2</sup> )	Werkstoff/ material
	a	20563	BJ	gez./ drawn	21.03.	MA			
	b	15276	MA	gepr./ appr.	25.04.2013	BJ			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1	BNC Bulkhead Jack BNC-Kabeleinbaubuchse				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
					K	J01001A1319			Maße/ dimensions: mm
Änd./ rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 12.10.2000				Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1