

with label/ mit Aufkleber

J01026A0013

1 Watt 50 R

25 dB / 6 GHz

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach IEC 61169-16

Components
centre contact
outer contact
other metal parts
insulator

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung


Materials / Material
CuPb1,15Ni1 (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE

Finish / Oberfläche
Cu2Ag5
CuSnZn3
CuSnZn3

Electrical characteristics
impedance
power

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Leistungsübertragung
50 Ω
1 W (max.)

frequency Frequenz	Return Loss min.	Return Loss typ.
1.0 GHz	38 dB	42 dB
2.0 GHz	35 dB	39 dB
4.0 GHz	30 dB	38 dB
6.0 GHz	25 dB	36 dB



Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				gez./ drawn	13.08.2018	MA	
				gepr./ appr.	17.09.2018	BJ	ca./approx. 46
Maßstab/ scale 2:1				Benennung/ title N Termination Jack (b) N-Abschlusswiderstand			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type K		Zeichnungsnr./ drawing no. J01026A0013	
b	31340	13.05.2020	MA	Ersatz für/ replaces Zeichnung vom 02.03.2005			
a	29828	13.08.2018	MA				
				Telegärtner		Maße/ dimensions: mm	
						Original : DIN A4	