

## BS-ROLLEN

### Lenkrolle

Traglast 120 kg, Mit TPE-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm

Artikelnummer: 159275



BS ROLLEN

### BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

- Traglast 120 kg
- Mit TPE-Bereifung
- bodenschonend
- Durchmesser 125 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 115 x 85 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

### Technische Details

Rollentyp	Transportgeräterollen	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Set	nein	Feststeller	ohne
Bauform	Lenkrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	120 kg	Gesamthöhe	155 mm
Bereifung	TPE	Lauffläche Eigenschaft	bodenschonend
Rad-Ø	125 mm	Länge Platte	115 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	85 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Gewicht	0,9 kg
Material Gehäuse	Stahl		