

VARIOfit Griffroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm, Plattform offen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern

Artikelnummer: 202948



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Griffroller

Euronorm-Behälter mit einer Hand leicht verfahren

Griffroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 615 x 415 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Felge	Kunststoff
Rollertyp	Griffroller	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	615 mm	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenbreite	415 mm	Höhe	900 mm
Plattform	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	12 Jahre
Lenkstange	ja	Gewicht	10 kg
Bereifung	TPE		

Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße