

BS-ROLLEN Transportroller

BS ROLLEN

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm, Ladehöhe 112 mm, Plattform aus Holz, Konstruktion aus Holz mit Lackierung in gelb, 4 Lenkrollen, Mit Kunststoff-Bereifung

VE 2 Stück



Artikelnummer: 222425

BS-ROLLEN Transportroller

der praktische Helfer

Transportroller

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 350 mm
- Ladehöhe 112 mm
- Plattform aus Holz
- Mit Griffmulden
- Konstruktion aus Holz mit Lackierung in gelb
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 75 mm
- Mit Kunststoff-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Gestell	Holz
Rollertyp	Transportroller	Oberfläche	lackiert
Traglast	150 kg	Farbe	gelb
Euronorm	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladehöhe	112 mm	Bereifung	Kunststoff
Ladeflächenlänge	600 mm	Rad-Ø	75 mm
Ladeflächenbreite	350 mm	Griff	Griffmulden
Material Plattform	Holz	Gewicht	6,6 kg

