

## VARIOfit Tragarmwagen

Traglast 400 kg, 8 Tragarme, Höhe x Länge x Breite 1800 x 800 x 540 - 1700 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 526744



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Tragarmwagen

### 8 Arme





Tragarmwagen

- Traglast 400 kg
- 8 Tragarme
- Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 800 x 540 - 1700 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

|                    |  |                       |   |
|--------------------|--|-----------------------|---|
| Transportgerät     | Transportwagen   | Material Verarbeitung | verschweißt                               |
| Wagentyp           | Tragarmwagen   | Oberfläche            | pulverbeschichtet                         |
| Traglast           | 400 kg   | Farbe                 | enzianblau // RAL5010                     |
| Höhe               | 1800 mm  | Rollen Anzahl / Art   | 2 Lenk- und 2 Bockrollen                  |
| Länge              | 800 mm   | Bereifung             | TPE                                       |
| Breite             | 540-1700 mm  | Rad-Ø                 | 160 mm                                    |
| Plattform          | offen  | Rad Ausstattung       | Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz |
| Aufbauten          | 8 Tragarme   | Radlager              | Kugellager                                |
| Aufbauten Funktion | Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala) | Radanordnung          | rechteckig                                |
| Nutzung            | einseitig  | Garantie              | 12 Jahre                                  |
| Material           | Stahl  | Gewicht               | 54 kg                                     |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 215911 |    | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |   | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9      |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße   |
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm   |