


Anschlagkette

Traglast bei 0-45° = 4250 kg / bei 45-60° = 3150 kg, Nutzlänge 1 m, Anzahl Kettenstränge 2, Kette verkürzbar

Artikelnummer: 673996



Anschlagketten

2-strängig

Anschlagkette

- Traglast bei 0-45° = 4250 kg / bei 45-60° = 3150 kg
- Kettendicke 10 mm
- Nutzlänge 1 m
- Anzahl Kettenstränge 2
- Kette verkürzbar
- Kette aus Stahl (legiert)
- gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	2 Stück
Anschlagmittel	Anschlagkette	Kettendicke	10 mm
Traglast (einfach direkt)	4250 kg	verkürzbar	verkürzbar
Traglast 0-45°	4250 kg	Zertifizierung	gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt
Traglast 45-60°	3150 kg	Material	Stahl (legiert)

Nutzlänge 1 m

Gewicht 11,7 kg

Zubehör

673737

·

Anschlagkette, Traglast 4250 kg, 2-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar