

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 115 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 140 x 37,5 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 714018

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 115 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 140 x 37,5 mm
- Naben Länge x Ø 50 x 15 mm
- Schraubloch Abstand 80x55/60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Gesamthöhe	175 mm
Rollentyp	Transportgeräterollen	Nabenlänge	50 mm
Bauform	Bockrolle	Nabenbohrung	15 mm

Traglast	115 kg	Radbreite	37,5 mm
Bereifung	Vollgummi	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Rad-Ø	140 mm	Länge Platte	105 mm
Material Felge	Stahlblech	Breite Platte	80 mm
Radlager	Rollenlager	Schraubloch Abstand	80x55/60 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Schraubloch Ø	9 mm
Befestigungselement	Platte	Oberfläche Felge	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,22 kg
Fadenschutz	ja		

Zubehör

714073		Rad, Traglast 115 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 140 x 37,5 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen