

hufe

## Fachboden für Lagerregal

Breite x Tiefe 1300 x 300 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

VE 5 Stück

Artikelnummer: 788273



## hufe Fachboden




Fachboden für Lagerregal

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Schraubsystem
- Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
- Für eine Fachlast von 125 kg
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	125 kg
Regaltyp	Lagerregal	Böden / Ebenen Stabilität	3-fache Sicherheitskantung, geschlossene Eckbereiche
Regalsystem	Schraubsystem	Material	Stahl
Regalfeld	Bauteil	Oberfläche Boden	verzinkt // kunststoffbeschichtet
Bauteil	Fachboden	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Breite	1300 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	300 mm	Gewicht	19 kg
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden		

## Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen