

# Technisch specificatieblad

## Stalen buis met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnr. 2046502



Installatiebuis conform NEN-EN-HEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-HEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen. Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.



**St** Staal

**PE50** PES50 - polyester / epoxy

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046502
Type	SM25W SW
Dimensie	M25, 3000mm
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlak afk.	PE50
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	30,00 m
Gewicht	92,00 kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Stalen buis met zwarte poedercoating, met schroefdraad

Artikelnr. 2046502



## Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	25,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M25
Afmeting t	1,50 mm
Afmeting l	18,00 mm
Opbouw	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	25,00 mm
Betoninstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M25x1,5
Hollewandinstallatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie op hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie in de grond	<input type="checkbox"/>
Montage in de open lucht	<input type="checkbox"/>
Montage machines en installaties	<input checked="" type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 250,00 °C
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Inbouw	<input checked="" type="checkbox"/>

## Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55561
-------------------	-------

## Classificatiecode voor normen elektrische leidingen