

Schrubber



- INTERNATIONALE ARTIKEL NUMMMER:**
145883 Schrubber, blau, 30 cm
- PRODUKTKLASSE:**
Schrubber
- ZUSAMMENSETZUNG:**
Besenkörper: Polypropylen
Borsten: Polybutylenterephthalat (PBT)
Borstenklammer: Neusilber

4. TECHNISCHE DATEN:

	Typischer Wert	Einheit
Gewicht	300	g
Borstendurchmesser	0,5	mm
Borstenlänge (sichtbar)	30	mm

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ:

- Für effektives Nassschrubben von Böden und Wänden
- Körper aus beständigem, einfach zu reinigendem Polypropylen
- PBT-Borsten gewährleisten eine sehr gute Biegeerholung und eine hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Universelles Schraubgewinde, geeignet für den Besenstiel TSU 111533
- Rostfreie Borstenklammern aus Neusilber
- Autoklavierbar bis 134°C

Empfehlungen:

- Hängen Sie die Bürste nach der Benutzung auf um das Durchbiegen der Borsten zu vermeiden
- Autoklavierung: Bitte legen Sie das Produkt mit den Borsten nach oben in den Autoklaven

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG

Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten.

7. QUALITÄTSNACHWEISE/ ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN

Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt

Datum: 2014/05/07